

## PHARMAPRESS (HA)

### 无需硫化工艺的 TPE 材料软管

**温度:** -30 °C / +125 °C 清洁和消毒方式请参照 IPL 公司清洁说明书。可以采用短时间的 134 °C 的蒸汽消毒。

**结构:** 透明, 带高强度聚酯纤维网线加强。

**技术特性:** 采用 TPE 复合物制造的软管, 无需硫化工艺, 易弯曲, 内外壁完全光滑, 以确保物料在管内流动充分且顺畅, 便于清洗和消毒。

**内壁特性:** 挤压式生产方式, 拥有低孔隙率的 TPE 软管减少了渗透问题。无气味, 无味道, 不改变管内介质的原有感官属性。具有绝佳的耐酸碱性能、耐磨、不透性。一般情况下, 该管也具有耐油脂、耐脂肪性能。

**外壁特性:** 耐臭氧、耐老化、耐候性强, 内印标识, 即便重复使用, 也清晰可见。

**应用:** 为化妆品、医疗保健品、食品、药品的传输提供理想的解决方案, 也适用于优质葡萄酒、果汁、醋、烈酒(酒精度小于 50%)、奶油类、香皂类、香精、色素。也适用于含有油脂及高脂肪产品。

**认证:** 符合欧盟 EU10/2011 食品级标准、美国 FDA 食品级标准第 21CFR177.2600 的规定; 耐水解、耐细菌, 符合 USP VI 级药品级规定。



IPL Industrial Hoses  
(Shanghai) Co. Ltd  
Taiping Finance Tower, NO.488  
Yincheng Zhong Rd,  
Pudong District., Shanghai 200120  
tel: +86 21 61562348  
info@ipl-cn.com  
www.ipl-cn.com www.ipl.it

意宝工业软管  
(上海)有限公司  
上海浦东银城中路488号  
太平金融大厦18楼C-07室  
邮编 200120  
电话: +86 21 61562348  
info@ipl-cn.com  
www.ipl-cn.com www.ipl.it



## TECHNICAL SHEET / 技术参数

代码	内径	外径	重量	工作压力	弯曲半径	每卷长度	体积
	mm	mm	g/m	bar	mm	m	m <sup>3</sup>
HA 01 006.4 012.6	6.4	12.6	85	12	40	100	0.028
HA 01 007.9 014.6	7.9	14.6	110	15	60	100	0.036
HA 01 009.5 016.3	9.5	16.3	125	14	70	100	0.042
HA 01 012.7 020.1	12.7	20.1	170	10	90	100	0.061
HA 01 015.9 024.4	15.9	24.4	240	9	110	50	0.051
HA 01 019.0027.9	19	27.9	295	9	130	50	0.087
HA 01 025.4 034.5	25.4	34.5	385	7	180	50	0.110



**IPL Industrial Hoses  
(Shanghai) Co. Ltd**  
Taiping Finance Tower, NO.488  
Yincheng Zhong Rd,  
Pudong District., Shanghai 200120  
tel: +86 21 61562348  
info@ipl-cn.com  
www.ipl-cn.com www.ipl.it

**意宝工业软管  
(上海)有限公司**  
上海浦东银城中路488号  
太平金融大厦18楼C-07室  
邮编 200120  
电话: +86 21 61562348  
info@ipl-cn.com  
www.ipl-cn.com www.ipl.it